

FICHE PRODUIT



Agitateur orbital et linéaire SK-O/L330

Référence : SOC-DGL-151023

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Agitateur orbital et linéaire SK-O/L330

Les dispositifs **trembleurs orbitaux et linéaires** de Digital fournissent des mouvements sans heurt et tranquilles pour se mélanger dans des boîtes de Pétri, des flacons et des bechers.

Caractéristiques de l'Agitateur orbital et linéaire SK-O/L330:

- Agitateurs compacts, orbital et linéaire offrant un type de mélange idéal, pour un poids maximal d'agitation de 7,5 Kg et 2,5 Kg.
- Écran LCD avec vitesse et temps de fonctionnement. La vitesse, le minuteur et le mode d'agitation peuvent être visualisés simultanément.
- Large gamme de plateformes pour une utilisation avec une grande variété de récipient.
- Réglage et control électronique du temps de fonctionnement ou du mode de fonctionnement en continu.
- Moteur à courant continu sans balai, longue durée de vie, sans maintenance.
- Détection de vitesse élevée et protection.
- Logiciel libre ShakerPC, l'ordinateur peut contrôler et documenter toutes les valeurs de

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

fonctionnement via l'interface RS232.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

	SK-O330-Pro SK-L330-Pro
Tension (V AC)	100 – 240
Fréquence (Hz)	50 / 60
Puissance (W)	30
Movement d'agitation	Orbital / linéaire
Diameter orbital (mm)	10
Charge maximale (y compris la plateforme) (Kg)	7,5
Type de moteur	Moteur sans balai à courant continu
Puissance du moteur absorbée (W)	28
Puissance du moteur débitée (W)	15
Vitesse (rpm)	100 – 350 (linéaire) 100 – 500 (orbital)
Affichage de la vitesse	LCD
Minuteur	Oui
Affichage du minuteur	LCD
Intervalle de réglage du temps (min)	1 – 1 199
Type de fonctionnement	Continu / minuté
Dimensions (mm)	420 x 370 x 100
Poids (Kg)	13,5
Température de fonctionnement (°C)	5 - 40
Humidité relative admissible	80 %
Classe de protection DIN EN60529	IP 21
Connecteur RS232	Oui

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-orbital/6280-agitateur-orbital-et-lineaire-sk-o-l330.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com