

FICHE PRODUIT



Agitateur magnétique numérique chauffant LED, MS7-H550-S

Référence : SOC-DGL-151031

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Agitateur magnétique numérique chauffant LED, MS7-H550-S

L'**agitateur magnétique carré 7 pouces de SOCIMED** possède une plaque vitrocéramique extrêmement résistant à la corrosion et facile à nettoyer. Les modèles de chauffage sont adaptés pour capteur de température externe PT 1000, affiche et contrôle la réelle température moyenne.

La technologie de température PID précise le processus de contrôle de chauffage, atteint rapidement, la température cible et améliore la précision du contrôle, la température de chauffage peut aller jusqu'à 550°C.

- L'écran LCD affiche la température cible et la température réelle (actuelle).
- contrôle de la précision de + ou - 1°C.
- Circuit de sécurité, arrêt automatique du chauffage lorsque la température excède +550°C.
- Témoin de chauffe : lorsque le plateau atteint plus de 50°C, une alerte indique sur l'écran HOT et s'éteint lorsque la température redescend en dessous de 50°C.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques de l'agitateur numérique chauffant LED MS7-H550-S :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

	MS7-H550-S
Dimensions de la plaque de travail (mm)	184 x 184 (7 pouces)
Matière de plaque de chauffante	Vitrocéramique
Type de moteur	Moteur à bague de déphasage
Puissance absorbée du moteur (W)	15
Puissance débitée du moteur (W)	1,5
Puissance (W)	1 030
Tension (V AC)	100 -120 / 200 - 240
Fréquence (Hz)	50 / 60
Positions d'agitation	1
Quantité max d'agitation (H2O), L	10
Longueur max. barre magnétique d'agitation (L x Ø) (mm)	80
Intervalles de vitesse (rpm)	0 - 1 500
Affichage de la vitesse	Echelle
Résolution d'affichage de la vitesse (rpm)	-
Puissance de sortie du chauffage (W)	1 000
Intervalle de la température de chauffage (°C)	RT - 550, incrément 5
Précision régulation température de la plaque de travail [°C]	+ ou - 10
Température de sécurité (°C)	580
Affichage de la température	LED
Précision d'affichage de la température (°C)	+ ou - 1
Capteur externe de température	PT1000
Contrôle de la précision avec le capteur externe de température PT1000 (+ ou - °C)	+ ou - 0,5
Alarme de chauffe (°C)	50°C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

	MS7-H550-S
Sortie RS232	N / A
Classe de protection DIN EN60529	IP 21
Dimensions (mm)	215 x 360 x 112
Poids (Kg)	4,5
Température de fonctionnement (°C)	5 - 40
Humidité relative admissible	80 %

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-magnetique/6289-agitateur-magnetique-numerique-chauffant-led-ms7-h550-s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com