

**FICHE PRODUIT**



## Meule à main, Modèle HM-2

Référence : SOC-RSO-131420

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

**Données techniques de la Meule à main, Modèle HM-2:**

- Taille : 440 mm x 320 mm x 240 mm.
- Taille de la roue : largeur : 35 mm.
- Le côté gauche est pour le meulage rugueux : 16 mm.
- Le côté droit est pour le meulage doux et le biseau : 19 mm.
- Poids : 8,5 Kg.
- Alimentation : 220V/50Hz 110V/60Hz 120W

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/atelier-de-l-opticien/6327-meule-a-main-modele-hm-2.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)