

FICHE PRODUIT



Meule à main/Polisseur, Modèle RS-5D-35W

Référence : SOC-RSO-131422

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la Meule à main/Polisseur, Modèle RS-5D-35W :

- Tension électrique : 220V/50Hz or 110V/60Hz.
- Puissance : 100 W.
- Poids : 8 Kg.
- Volume: 39.5(L) x24.5 (w) x30(H) cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/atelier-de-l-opticien/6329-meule-a-main-polisseur-modele-rs-5d-35w.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com