

FICHE PRODUIT

Lampe de stérilisation à ultraviolets UV-C, Modèle YL-50A (S-50 Type A)

Référence : SOC-MDS-101115

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Fonction : stérilisation de l'intégralité de l'espace.

Dans toute zone ayant besoin d'être stérilisée, la lampe UV de YL-50A de haute efficacité est applicable pour mener la stérilisation après la libération de l'espace par les individus. Il peut éliminer les bactéries, les moisissures et autres micro-organismes présents dans l'intégralité de l'espace, comme dans l'air ou sur la surface de tous les outils, les murs et les instruments.

Lieux d'application : hôpital, école, jardin d'enfants, centre de retraite, laboratoire, hôpital vétérinaire, hôtel...

Caractéristiques :**1. Système de contrôle par microprocesseur**

- Première Protection pour les opérateurs - 3-minutes de retard à l'amorçage.
- Deuxième Protection pour les opérateurs - 1 minute avant de démarrer, l'alarme fera des buzz en continu.
- 15 Secondes avant la fin de la stérilisation, l'alarme fera des buzz en continu.
- Paramétrage des chiffres - Pour afficher le temps de stérilisation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Chaque lampe UV possède un jeu de mémoire pour surveiller le nombre d'heure d'utilisation de la lampe. Une fois que le temps aura atteint 8 000 heures, le voyant lumineux s'allumera. (Cela signifie qu'il est temps de changer la lampe).

2. Utilisation des lampes UV Philips (5 pièces de TUV PL-L 36W)

- Radiations UV à ondes courtes avec un pic à 253.7 nm (UVC) pour la désinfection.
- La protection du revêtement intérieur garantit presque la production constante d'UV pendant toute la durée de vie de la lampe.
- Valeurs de l'irradiance TUV PL-L 36W à une distance de 1,00 mètre, 110 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$.

3. Utilise 5 pièces de ballast électronique

- L'efficacité énergétique classés EEI A2 avec facteur de puissance 0,95 $\square$ 0.98 qui garantit l'économie d'énergie.
- Respectueux de l'environnement, composants conformes à la directive RoHS.
- Protection contre les courts-circuits/ sécurité pour circuit ouvert.
- Protection auto-coupure pour lampe en fin de vie/Auto-redéfinition après remplacement de lampe défectueuse.
- Méthode de démarrage à chaud en 1 sec afin d'élargir la durée de fonctionnement des lampes.

4. Fabriqué en acier inoxydable, avec apparence esthétique et durabilité

Surface stérilisée:

- 0 - 16,55 m² : 30 minutes
- 17 - 33 m² : 90 minutes
- 33,2 - 66 m² : 180 minutes
- 66,3 - 99 m² : 300 minutes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Description spécifique

Puissance	110 – 240 V
Consommation d'énergie	190 W
Dimensions extérieures	300 (L) x 210 (W) x 695 (H) mm
Lampe à UV	5 pièces de TUV-36
Cycle de vie de la lampe	8 000 heures
Poids de l'appareil	5,5 kgs

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/desinfection-sols-et-surfaces/6382-lampe-de-sterilisation-a-ultraviolets-modele-yl-50a-s-50-type-a.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com