

**FICHE PRODUIT**

## Distillateurs d'eau, 10 L/H, Modèle 813

Référence : SOC-PB-813

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

#### Distillateurs d'eau, 10 L/H, Modèle 813

Comme les distillats sont ouverts à l'atmosphère des mesures préalables peuvent être effectuées, la valeur de la conductivité est réellement plus basse (moins de 10 fois) que lorsqu'elle est réellement mesurée. Toute eau ultra pure en contact avec l'atmosphère a une conductivité de 1-2  $\mu\text{S} / \text{cm}$  et un pH de 5, en raison de la faible quantité de  $\text{CO}_2$  (0,5 ppm) absorbée à partir de l'atmosphère.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

| Caractéristiques                                                                                                  | MODELE 01008111813                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Capacité de distillation L/H                                                                                      | 10                                      |
| Consommation d'eau L/MIN                                                                                          | 2                                       |
| Conductivité à 20°C (µS/cm)*                                                                                      | 1,5                                     |
| Equipement, mesures hauteur x largeur x profondeur (mm)<br>Emballage, mesures hauteur x largeur x profondeur (mm) | 960 x 360 x 400<br><br>1130 x 610 x 770 |
| Appareils de chauffage (W)                                                                                        | 2 x 2200                                |
| Electricité                                                                                                       | 380 V. - 50/60 Hz - 10 A - Triphase     |
| Equipement, poids kg<br>Emballage, poids kg                                                                       | 23<br>30                                |

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/distillateurs/6607-distillateurs-d-eau-10-l-h-modele-813.html>



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
 fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)