

FICHE PRODUIT



Laveuses essoreuses barrières, Modèle MEDII 16

Référence : SOC-MEDII16

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la laveuse essoreuses barrières, Modèle MEDII 16 :

- Laveuses essoreuses à super essorage, suspendues, ne nécessitant pas de scellement, 2 portes opposées.
- Essorage 1000 T/MN.
- Facteur G 361.
- Tambour horizontal à 2 paliers permettant une meilleure robustesse, 1 seul compartiment.
- Chauffage électrique ou vapeur.
- Nouveau microprocesseur Easy Touch avec de nombreuses fonctionnalités pour une plus grande flexibilité.
- 26 programmes préenregistrés, création de nouveaux programmes illimitée.
- Système Wet Cleaning (aquanettoyage) standard.
- Double affichage standard.
- Norme de charge optimale : indication manuelle de la charge.
- 3 arrivées d'eau standard.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Capacité 16 et 22 kg.
- Carrosserie, cuve et tambour inox.
- Bac à produits 4 compartiments.
- 8 signaux pour pompes doseuses.
- Détection précoce des balourds grâce au variateur de fréquence.
- Dispositif de traçabilité et d'enregistrement des données.

En option :

- 2ème vanne de vidange pour la récupération d'eau.
- Vanne de vidange en position centrale.
- Prélèvement du bain lessiviel.
- Frein tambour pour maintenir le tambour en position à l'arrêt.
- Carte relais pour extension à 14 signaux pour pompes doseuses.
- Colonne lumineuse de fin de cycle.
- Bi-énergie électrique / vapeur.
- Rehausses adaptées pour hauteur de chargement à 850 mm.
- Cadre inox avec lèvres caoutchouc.
- Système de pesage automatique sur pieds.

Données techniques de la laveuse essoreuses barrières, Modèle MEDII 16 :

Tambour :

- Capacité 1:9 / 1:10 : 18 / 16 kg
- Volume : 158 L
- Diamètre : 633 mm
- Longueur : 500 mm
- Nombre de compartiment : 1

Données générales :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Vitesse de lavage / d'essorage : 45 / 1000 r.p.m.
- Facteur G : 361
- Microprocesseur Easy Touch : Standard
- Double vidange : en option

Portes :

- Dimensions portes tambour : 400 x 315 mm
- Dimensions portes cuve : 455 x 415 mm
- Hauteur de chargement (bas du hublot) : 670

Puissances :

- Moteur : 2.2 kW
- Chauffage électrique : 12 kW
- Chauffage électrique puissance installée : 14.2 kW
- Chauffage eau chaude puissance installée : 2.2 kW
- Chauffage vapeur puissance installée : 2.2 kW

Connexions :

- Entrée d'eau : $\frac{3}{4}$ inch
- Entrée vapeur : $\frac{3}{4}$ inch
- Vidange : 80 / 3" mm/inch.

Dimensions machine :

- Longueur : 980 mm
- Profondeur : 910 mm
- Hauteur : 1400 mm
- Poids net : 438 kg
- Volume : 1.65 m³

Dimensions avec emballage :

- Longueur : 1.072 mm
- Profondeur : 1.102 mm
- Hauteur : 1.394 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids brut : 459 kg
- Volume : 1.65 m3

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-et-matériels-de-buanderie/7181-laveuses-essoreuses-avec-barrieres-modele-medii-16.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com