

FICHE PRODUIT



PHACO EMULSIFICATEUR VISALIS 100

Référence : SOC-6058101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

PHACO EMULSIFICATEUR VISALIS 100

Avec VISALIS® 100, nous introduisons un système phaco durable, prévisible et sûr pour la chirurgie de la cataracte. Une utilisation simple et directe combinée à une ergonomie supérieure fait de VISALIS 100 un outil très pratique à utiliser. En tant qu'élément intégral de la chaîne de valeur SOCIMED pour la chirurgie de la cataracte, VISALIS 100 offre aux chirurgiens de solides retours en termes de fiabilité et d'efficacité pour des résultats chirurgicaux et visuels prévisibles.

Retrait de l'objectif avec une précision méthodique

VISALIS 100 est un système phaco hautement fiable et stable, permettant aux spécialistes de la cataracte d'opérer avec une efficacité exceptionnelle et une précision méticuleuse. Ses performances solides sont le résultat d'une conception de qualité supérieure du système, notamment:

1. Les capacités MICS coaxiales permettent une taille d'incision de 1,8 mm
2. Contrôle adaptatif de la puissance pour des résultats chirurgicaux et visuels prévisibles
3. Système de sécurité contre les surtensions (S3) pour maintenir la stabilité de la chambre à la rupture d'occlusion, minimisant ainsi le risque de surtension

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

4. Contrôle du temps de montée par aspiration pour une montée du vide plus rapide ou plus lente à prérégler
5. Vitrectomie antérieure avec coupe-guillotine pneumatique avec compresseur silencieux intégré
6. Système entièrement fermé sans tubulure interne pour une stérilité maximale

Vous accompagnez à chaque étape

VISALIS 100 offre une excellente convivialité. Son interface utilisateur graphique intuitive avec grand écran, commande tactile et confirmation vocale vous permet de régler facilement le système. Conçu pour une maniabilité supérieure.

Prend en charge les techniques MICS

Les capacités MICS coaxiales du système permettent une incision de 1,8 mm, réduisant ainsi considérablement l'astigmatisme induit chirurgicalement, améliorant la stabilité de la chambre et accélérant la cicatrisation des plaies.

S'occuper des affaires

Grâce à sa fiabilité et sa stabilité, les besoins de maintenance et d'entretien du système sont très faibles. De plus, avec sa conception compacte et légère et son faible encombrement, VISALIS 100 nécessite très peu d'espace, des qualités idéales pour les espaces restreints dans la salle d'opération et lorsque vous devez transporter le système à plusieurs endroits.

La sécurité comme priorité absolue

Conçu pour une sécurité maximale du patient, VISALIS 100 présente une conception complètement fermée. Il n'y a pas de tube interne nécessitant un nettoyage, éliminant ainsi le risque de contamination croisée tout en augmentant la prévisibilité des résultats.

Résultats visuels supérieurs

Le contrôle adaptatif de la puissance du système offre une sécurité supplémentaire en fournissant aux chirurgiens la puissance minimale nécessaire pendant la procédure. La course est mesurée et stabilisée par le microprocesseur.

Spécifications Techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dimensions	Hauteur: 193 mm, largeur: 400 mm, profondeur: 405 mm
Poids	13.0 kg
Irrigation	Distribution de fluide alimentée par gravité; pression oculaire déterminée par la hauteur de la source d'irrigation
	Élément de valve solénoïde
Aspiration	Pompe péristaltique
	Plage de vide de 5 à 500 mg HG
	Débit de 2 à 50 cc / min
	Mode chirurgie avec contrôle fixe ou linéaire de 0 à préréglage du débit et / ou du niveau de vide via la pédale du système
	Temps de montée d'aspiration de 0,5 à 12 s
Phaco émulsification	Pièce à main à 4 cristaux piézoélectriques avec env. 40 kHz
	Mode U / S avec Continuous, Puls, Burst et avec contrôle fixe ou linéaire de 0 à preset
	U / STimer / Timer EPT de 0,00 minutes à 59,99 minutes
Vitrectomie	Type poignet avec coupe-guillotine pneumatique
	Vitesse de coupe de 60 à 700 coupes par minute
	Milieu d'actionnement avec air sous pression provenant du compresseur d'air intégré
Diathermie	Puissance bipolaire réglable de 7 W à 450 Ω , 5 à 100%
	Commande linéaire avec pédale de commande

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/9701-phaco-emulsificateur-visalis-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com