

FICHE PRODUIT

Broyeur et Stérilisateur, Modèle STERIPLUSTM 40 L

Référence : SOC-STERIPLUSTM 40

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Données d'utilisation.

Eau	
Besoins Consommation	Eau qualité potable Environ 10 litres / cycle
Électricité	
Besoins Consommation	380-400 V III N, 50Hz/60Hz, 15 kW 4 à 5 kWh par cycle
Vidange	ø 32 mm interne (résistante à chaleur)
Vapeur / air comprimé	Produits par le générateur et le compresseur intégrés, pas besoin de connexion externe

Options & accessoires

- Kit de démarrage
- Kit de pièces de maintenance

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Système de déchargement des déchets STERIPLUS™ System
- Adaptation à des voltages/fréquences différents
- Emballages spéciaux

Données techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Capacité de chargement (volume)	40 litres de déchets par cycle
Capacité de chargement (en cartons)	1 carton TESABOX 40 ou 2 cartons TESABOX 20
Capacité de chargement en moyenne (poids) (valeur moyenne en tenant compte d'une densité de déchets de 0.1/0.12kg/l)	4 à 5 kg de déchets par cycle 8 à 10 kg de déchets par heure
Capacité de chargement maximale (poids) (Poids maximal autorisé en utilisant des cartons Tesabox)	8 kg de déchets par cycle 16 kg de déchets par heure
Dimensions utiles de la trémie de chargement	320 x 247mm (largeur x profondeur), hauteur utile = 480mm
Temps total du cycle	30-35 minutes
Production	Jusqu'à 10 kg/h (en moyenne) Jusqu'à 20 kg/h (maximum)
Dimensions externes	1 405mm x 1 205mm x 885mm (h x l x p)
Poids net	560 kg
Trémie de chargement	Acier inoxydable avec revêtement anti-adhérent en PTFE
Chambre de traitement	Acier inoxydable AISI 304L
Générateur de vapeur	Acier inoxydable AISI 304L (chambre), alliage résistant à la corrosion Hastelloy® (résistance)
Adoucisseur d'eau	
Surpresseur d'eau et compresseur d'air	Intégrés dans la machine
Broyeur	Acier inoxydable AISI 304L (structure) acier haute résistance (couteaux)
Tuyauteries	Acier inoxydable / tuyaux flexibles en PTFE
Châssis	Acier peint
Carrosserie	Composite /Acier peint
Traçabilité du cycle Imprimante pour traçabilité du cycle	Intégrée

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Capacité de chargement (volume)	40 litres de déchets par cycle
Port usb	Inclus

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/broyeur-sterilisateur/9863-broyeur-et-sterilisateur-modele-steriplusm-40.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com