

FICHE PRODUIT

Broyeur et Stérilisateur, Modèle STERIPLUSTM 80L

Référence : SOC-STERIPLUSTM 80

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Données d'utilisation

Eau	
Besoins Consommation	Eau qualité potable Environ 15 litres / cycle
Électricité	
Besoins Consommation	380-400 V III N, 50Hz/60Hz, 15 kW 8 kWh par cycle
Vidange	ø 32 mm interne (résistante à chaleur)
Vapeur / air comprimé	Produits par le générateur et le compresseur intégrés, pas besoin de connexion externe

Options & accessoires

- Kit de démarrage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Kit de pièces de maintenance
- Système de déchargement des déchets STERIPLUS™ System
- Adaptation à des voltages/fréquences différents
- Emballages spéciaux

Données techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Capacité de chargement (volume)	80 litres de déchets par cycle
Capacité de chargement (en cartons)	1 carton TESABOX 80 ou 2 cartons TESABOX 40
Capacité de chargement en moyenne (poids) (valeur moyenne en tenant compte d'une densité de déchets de 0.1/0.12kg/l)	8 à 10 kg de déchets par cycle 16 à 20 kg de déchets par heure
Capacité de chargement maximale (poids) (Poids maximal autorisé en utilisant des cartons Tesabox)	16 kg de déchets par cycle 32 kg de déchets par heure
Dimensions utiles de la trémie de chargement	370 x 360mm (largeur x profondeur), hauteur utile = 630mm
Temps total du cycle	30-35 minutes
Production	Jusqu'à 20 kg/h (en moyenne) Jusqu'à 40kg/h (maximum)
Dimensions externes	Hauteur réglable de 1850 mm à 1970 mm x 1550 mm x 1150 mm (h x l x p)
Poids net	900 kg
Trémie de chargement	Acier inoxydable avec revêtement anti-adhérent en PTFE
Chambre de traitement	Acier inoxydable AISI 304L
Générateur de vapeur	Acier inoxydable AISI 304L (chambre), alliage résistant à la corrosion Hastelloy® (résistance)
Adoucisseur d'eau	Intégré dans la machine
Surpresseur d'eau et compresseur d'air	Intégrés dans la machine
Broyeur	Acier inoxydable AISI 304L (structure) acier haute résistance (couteaux)
Tuyauteries	Acier inoxydable / tuyaux flexibles en PTFE
Châssis	Acier peint
Carrosserie	Composite /Acier peint
Traçabilité du cycle Imprimante pour traçabilité du cycle	Intégrée

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Capacité de chargement (volume)	80 litres de déchets par cycle
Port usb	Inclus

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/broyeur-sterilisateur/9864-broyeur-et-sterilisateur-modele-steriplusm-80.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com